

FICHA TÉCNICA



Caixa ESD Industrial Condutiva 19 Litros

Utilizada em Indústrias para o transporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2034 - CAIXA ESD COM TAMPA E TRAVA, CAPACIDADE 62 LITROS (MEDIDA INTERNA 554 X 354 X 316mm; MEDIDA EXTERNA 600 X 400 X 320mm);

ESD2035 - CAIXA ESD COM TAMPA E TRAVA, CAPACIDADE 19 LITROS (MEDIDA INTERNA 354 X 254 X 208mm; MEDIDA EXTERNA 400 X 300 X 212mm).

DADOS TÉCNICOS

- Polipropileno condutivo;
- Tampa com travamento;
- Empilhável e encaixável;
- Cor: Preto;
- Resistência superficial $<1 \times 10^6 / \text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1;
- Medidas internas: 354 x 254 x 208 (mm);
- Medidas externas: 400 x 300 x 212 (mm);
- Capacidade: 19 litros;
- Peso: 1,6 Kg;
- Comprimento: 40cm;
- Altura: 23cm;
- Largura: 30cm.

INSTRUÇÕES DE USO

A Caixa Antiestática Condutiva de 19 Litros, equipada com tampa e sistema de travamento, é indicada para o armazenamento, transporte, organização e manuseio de componentes, materiais e equipamentos sensíveis à eletricidade estática.

Antes de utilizar, verifique se a caixa está limpa, seca e em boas condições. Acomode os materiais de forma organizada em seu interior, evitando excesso de peso ou objetos que possam causar danos aos componentes.

Após inserir os materiais, posicione corretamente a tampa e acione as travas, garantindo o fechamento adequado da caixa durante o transporte e armazenamento. Certifique-se de que as travas estejam devidamente encaixadas antes da movimentação.

A característica condutiva da caixa contribui para a redução dos riscos associados às descargas eletrostáticas (ESD), sendo adequada para utilização em ambientes industriais e áreas com controle de eletricidade estática.

Evite quedas, impactos, arraste sobre superfícies abrasivas e contato com produtos químicos ou solventes que possam comprometer as propriedades do material. Mantenha a caixa limpa e inspecione regularmente sua estrutura, tampa e travas para garantir condições adequadas de uso.

ARMAZENAMENTO

- Armazene a Caixa Antiestática Condutiva de 19 Litros em local seco, limpo, ventilado e protegido contra umidade, poeira, calor excessivo e luz solar direta;
- Mantenha a caixa em uma superfície plana e estável, evitando quedas, impactos, deformações ou contato com superfícies abrasivas;
- Quando armazenada vazia, a tampa deve permanecer fechada e as travas devidamente encaixadas, evitando danos ao sistema de fechamento;
- Não coloque objetos pesados sobre a tampa e evite empilhar as caixas de maneira que possa comprometer sua estrutura, tampa ou travas;
- Mantenha o produto afastado de solventes, produtos químicos, óleos e outras substâncias que possam alterar as propriedades do plástico condutivo;
- Antes de reutilizar, verifique se a caixa, a tampa e as travas estão limpas, íntegras e em perfeitas condições de funcionamento.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com