

FICHA TÉCNICA



Calcanheira ESD Antiestática

Utilizada para o aterramento do operador,
em ambientes sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3008 – Calcanheira ESD com velcro e fivela

ESD3009 - Calcanheira com Engate

DADOS TÉCNICOS:

- Resistor: 2 Mega ohm (Ω);
- Ajustável por velcro;
- Confortável para os pés.
- Dissipa a carga estática produzida pelo corpo humano;
- Pode ser utilizada junto com qualquer calçado;
- Material emborrachado;
- Leve e compacta;
- Embalagem com 1 peça;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1

INSTRUÇÃO DE USO:

O uso da calcanheira antiestática é muito simples, sendo ela formada por tiras elásticas, antialérgicas, ajustáveis, e também um cordão, que deve ser preso ao calçado do usuário, com o lado preto para baixo. O cordão condutivo deve ser colocado dentro de sua meia para fazer contato com a própria pele.

ARMAZENAMENTO:

Manter em ambientes úmidos e arejados para evitar que embolore.