

FICHA TÉCNICA



Calcanheira ESD Antiestática

Utilizada para o aterramento do operador,
em ambientes sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD3008 - Calcanheira ESD com velcro e fivela;
ESD3009 - Calcanheira com Engate.

DADOS TÉCNICOS

- Resistor: 2 Mega ohm (Ω);
- Ajustável por velcro;
- Confortável para os pés;
- Dissipa a carga estática produzida pelo corpo humano;
- Pode ser utilizada junto com qualquer calçado;
- Material emborrachado;
- Leve e compacta;
- Embalagem com 1 peça;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÃO DE USO

O uso da calcanheira antiestática é muito simples, sendo ela formada por tiras elásticas, antialérgicas, ajustáveis, e também um cordão, que deve ser preso ao calçado do usuário, com o lado preto para baixo. O cordão condutivo deve ser colocado dentro de sua meia para fazer contato com a própria pele.

ARMAZENAMENTO

Manter em ambientes úmidos e arejados para evitar que embolore.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840

