



JALECO ESD

Indicado para uso em sala limpa e no controle contínuo para dissipação de energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD3075 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. PP;
ESD3083 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. P;
ESD3091 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. M;
ESD3099 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. G;
ESD3107 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. GG;
ESD3115 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. XG;
ESD3123 – Avental / Jaleco Antiestático Azul Marinho Tam. EXG.

DADOS TÉCNICOS

- Poliéster 98%;
- Fibra de carbono 2%;
- Punho Opcional: Botões de pressão (plástico / metal) elástico ou algodão dissipativo;
- Bordado com logo (sob consulta);
- Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Verde e Vermelho;
- Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e EXG;
- Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20 e IEC 61340-5-1.

MANUAL DE CONSERVAÇÃO

- 1 - Utilizar detergente neutro;
- 2 - Água com Ph7;
- 3 - Não friccionar contra superfície abrasiva;
- 4 - Lavagens em temperaturas inferiores a 70°C graus;
- 5 - Seque à sombra e em local ventilado;
- 6 - Vida útil entre 90 a 120 lavagens;
- 7 - Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira;
- 8 - Realizar a medição da resistividade com o megômetro nos jalecos.



TABELA DE MEDIDAS

TABELA BÁSICA DE MEDIDAS								
ITENS	Numeração	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
	Tolerâncias	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
Tórax	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	57	58	60	63	67	70	71
Espalda	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	45	46	48	50	50	54	55
Manga Longa	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	60	61	62	64	66	67	68
Comprimento no quadril	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	76	77	79	81	85	86	88
Comprimento no joelho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	86	89	93	95	98	97	99

Obs: Jaleco: altura do joelho e Avental: altura do quadril

MEDINDO O AVENTAL PRONTO

- A) TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava a outra (Avental Fechado)
B) ESPALDA: Da parte do meio de uma cava à outra, nas costas
C) MANGA: Da parte da junção com o ombro até o final do punho
D) COMPRIMENTO: Da junção da gola no ombro até o final da bainha



OBS: Todas as medidas devem ser tomadas com o avental fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0 cm.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavagem: à máquina em ciclo suave;
- Temperatura: até 40°;
- Sabão: detergente neutro;
- Não utilizar: alvejante a base de cloro e amaciante;
- Secagem: preferencialmente a sombra, em local ventilado;
- Secadora: não recomendada, principalmente em temperaturas elevadas;
- Passar: em temperatura baixa.

ARMAZENAMENTO

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com **Telefone:** 11-3370-3003 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com