

FICHA TÉCNICA



JALECO ESD AZUL ROYAL

Indicado para uso em sala limpa e no controle contínuo para dissipação de energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

- ESD3074** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. PP
- ESD3082** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. P
- ESD3090** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. M
- ESD3098** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. G
- ESD3106** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. GG
- ESD3114** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. XG
- ESD3122** - Avental / Jaleco Antiestático Azul Royal Tam. EXG

DADOS TÉCNICOS

- Poliéster 98%;
- Fibra de carbono 2%;
- Punho Opcional: Botões de pressão (plástico / metal) elástico ou algodão dissipativo;
- Confortável; Bordado com logo (sob consulta);
- Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Verde e Vermelho;
- Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e EXG;
- Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20 e IEC 61340-5-1.


MANUAL DE CONSERVAÇÃO

- 1 - Utilizar detergente neutro;
- 2 - Água com Ph7;
- 3 - Não friccionar contra superfície abrasiva;
- 4 - Lavagens em temperaturas inferiores a 70°C graus;
- 5 - Seque à sombra e em local ventilado;
- 6 - Vida útil entre 90 a 120 lavagens;
- 7 - Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira;
- 8 - Realizar a medição da resistividade com o megômetro nos jalecos

TABELA DE MEDIDAS

TABELA BÁSICA DE MEDIDAS		38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
ITENS	Numeração							
	Tolerâncias	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
Tórax	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	57	58	60	63	67	70	71
Espalda	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	45	46	48	50	50	54	55
Manga Longa	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	60	61	62	64	66	67	68
Comprimento no quadril	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	76	77	79	81	85	86	88
Comprimento no joelho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	86	89	93	95	98	97	99

Obs: Jaleco: altura do joelho e Avental: altura do quadril



OBS: Todas as medidas devem ser tomadas com o avental fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0 cm

INSTRUÇÃO DE USO

Vestir o avental de forma que fique fechado, e as mangas devem estar cobrindo os braços para garantia de proteção

ARMAZENAMENTO

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

