

**FICHA TÉCNICA**



**JALECO ESD VERDE**

Indicado para uso em sala limpa e no controle contínuo para dissipação de energia estática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

**CÓDIGO**

- ESD3077 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. PP
- ESD3085 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. P
- ESD3093 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. M
- ESD3101 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. G
- ESD3109 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. GG
- ESD3117 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. XG
- ESD3125 – Avental / Jaleco Antiestático Verde Tam. EXG

**DADOS TÉCNICOS**

- Poliéster 98%;
- Fibra de carbono 2%;
- Punho Opcional: Botões de pressão (plástico / metal) elástico ou algodão dissipativo;
- Confortável; Bordado com logo (sob consulta);
- Cores: Amarelo, Azul Claro, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Verde e Vermelho;
- Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e EXG;
- Resistência superficial entre  $1 \times 10^{E6}$  e  $1 \times 10^{E9} \Omega/\text{sq.}$ ;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20 e IEC 61340-5-1.


**MANUAL DE CONSERVAÇÃO**

- 1 - Utilizar detergente neutro;
- 2 - Água com Ph7;
- 3 - Não friccionar contra superfície abrasiva;
- 4 - Lavagens em temperaturas inferiores a 70°C graus;
- 5 - Seque à sombra e em local ventilado;
- 6 - Vida útil entre 90 a 120 lavagens;
- 7 - Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira;
- 8 - Realizar a medição da resistividade com o megômetro nos jalecos

**TABELA DE MEDIDAS**

TABELA BÁSICA DE MEDIDAS		38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
ITENS	Numeração							
	Tolerâncias	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
Tórax	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	57	58	60	63	67	70	71
Espalda	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	45	46	48	50	50	54	55
Manga Longa	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	60	61	62	64	66	67	68
Comprimento no quadril	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	76	77	79	81	85	86	88
Comprimento no joelho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	86	89	93	95	98	97	99

Obs: Jaleco: altura do joelho e Avental: altura do quadril



OBS: Todas as medidas devem ser tomadas com o avental fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0 cm

**INSTRUÇÃO DE USO**

Vestir o avental de forma que fique fechado, e as mangas devem estar cobrindo os braços para garantia de proteção

**ARMAZENAMENTO**

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com) Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840

