



Calibrador ESD para Testador de Calçados, Calcanheiras e Pulseiras

Utilizado para calibrar Testador de Pulseiras,
Calcanheiras e Calçados

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD7007 - CALIBRADOR ESD PARA TESTADOR DE CALÇADOS, CALCANHEIRAS E PULSEIRAS

DADOS TÉCNICOS

- Passivo: Nenhuma fonte de energia necessária;
- Prático: permite calibração por qualquer pessoa sem necessidade de treinamento especial;
- Escala de teste da pulseira: 750 KΩ - 10 mΩ;
- Escala de teste calçado: 750 KΩ - 100 mΩ;
- Versátil: trabalha com a maioria das marcas testadoras compatíveis.

Faixa de Resistência Pulseira:	LOW $\leq 0.84\text{M}\Omega$
	PASS $\geq 0.85\text{M}\Omega - 9.1\text{M}\Omega$
	HIGH $\geq 9.2\text{M}\Omega$
Faixa de Resistência Calçados:	LOW $\leq 0.81\text{M}\Omega$
	PASS $\geq 0.82\text{M}\Omega - 88\text{M}\Omega$
	HIGH $\geq 88.1\text{M}\Omega$

INSTRUÇÃO DE USO

- Posicione o calibrador próximo ao testador ESD em uma superfície estável.
- Conecte as pontas de prova do testador aos terminais do calibrador:
- Ponta vermelha no terminal vermelho.
- Ponta preta no terminal preto.
- Gire o seletor do calibrador para o valor de resistência que deseja testar.
- Execute o teste normalmente no equipamento de teste ESD.
- Verifique se o resultado apresentado pelo testador corresponde à posição selecionada no calibrador:
- PASS: o testador deve indicar aprovação para valores dentro da faixa aceitável.
- LOW: o testador deve indicar resistência abaixo do limite permitido.
- HIGH: o testador deve indicar resistência acima do limite permitido.
- Repita o procedimento em diferentes posições do seletor para confirmar o correto funcionamento do testador.

ARMAZENAMENTO

- Limpe o equipamento utilizando um pano macio e seco.
- Não utilize solventes, produtos abrasivos ou líquidos diretamente sobre o calibrador.
- Caso sejam observadas leituras inconsistentes, verifique as conexões e, se necessário, encaminhe o equipamento para inspeção ou recalibração conforme a rotina de manutenção da empresa.

ESD Antiestáticos Comerciale Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840