



Escova ESD Condutiva G

Utilizada para limpeza de placas e componentes eletrônicos sensíveis a ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD6015 - Escova ESD condutiva G

DADOS TÉCNICOS

- Cabo condutivo;
- Cerdas condutivas e macias;
- Cor: preto;

Dimensões:

- Cabo: 220 mm
- Cerdas: 15L x 90C x 22A mm

INSTRUÇÕES DE USO

Como utilizar

- Desligue o equipamento antes de iniciar a limpeza
- Utilize os equipamentos de proteção ESD adequados, como pulseira antiestática conectada ao ponto de aterramento.
- Segure a escova pelo cabo condutivo.
- Faça movimentos suaves e contínuos sobre a superfície da placa eletrônica ou do componente que será limpo.
- As cerdas condutivas removem a sujeira enquanto dissipam a eletricidade estática para o sistema de aterramento.
- Evite exercer força excessiva para não danificar componentes delicados.
- Após o uso, verifique se a escova está limpa e livre de resíduos antes de guardá-la.

ARMAZENAMENTO

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.