

**FICHA TÉCNICA**



## Escova ESD Condutiva GG

Utilizada para limpeza de placas e componentes eletrônicos sensíveis a ESD.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

**ESD6016** - Escova ESD condutiva GG

### DADOS TÉCNICOS

- Cabo condutivo;
- Cerdas condutivas e macias;
- Cor: preto.

- **Dimensões:**
- Cabo: 250 mm
- Cerdas: 125C x 5L x 35A mm

### INSTRUÇÕES DE USO

- Desligue o equipamento antes de iniciar a limpeza;
- Utilize os equipamentos de proteção ESD adequados, como pulseira antiestática conectada ao ponto de aterramento. Segure a escova pelo cabo condutivo;
- Faça movimentos suaves e contínuos sobre a superfície da placa eletrônica ou do componente que será limpo;
- As cerdas condutivas removem a sujeira enquanto dissipam a eletricidade estática para o sistema de aterramento;
- Evite exercer força excessiva para não danificar componentes delicados;
- Após o uso, verifique se a escova está limpa e livre de resíduos antes de guardá-la.

### ARMAZENAMENTO

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.