

FICHA TÉCNICA



GARRA ESD NR10 COM CABO LISO

A Garra ESD NR10 com Cabo Liso é usada para aterrar partes metálicas móveis e fixas durante a transferência de líquidos inflamáveis, garantindo segurança em atmosferas explosivas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

- ESD1004** - Garra ESD NR10 com cabo liso verde 1,5m e terminal olhal 10mm
- ESD1005** - Garra ESD NR10 com cabo liso verde 3m e terminal olhal 10mm
- ESD1006** - Garra ESD NR10 com cabo liso verde 6M e terminal olhal 10mm
- ESD1007** - Garra ESD NR10 sem cabo
- ESD1008** - Garra ESD NR10 cabo liso aço inox com terminal olhal (sob medida)
- ESD1009** - Garra ESD NR10 cabo liso aço galvanizado com terminal olhal (sob medida)

DADOS TÉCNICOS:

- Corpo: Alumínio fundido;
- Pontas de contato: Aço inox;
- Cabo: Aço inox com opção de customização;
- Diâmetro/Bitola do cabo NU: 3,2mm;
- Diâmetro/Bitola do cabo revestido: 4,8mm;
- Medidas padronizadas: 1,5m, 3m, 5m, 6m e 10m;
- Acabamento: Terminal olhal 10mm.

INSTRUÇÃO DE USO:

Para utilizar a Garra ESD NR10 com Cabo Liso corretamente, pressione o corpo da garra para abrir o mordente e conecte-o à estrutura metálica do tambor, caminhão ou outro dispositivo para aterramento. Certifique-se de fixar o terminal olhal da garra à sua haste. Ao conectar a garra ao tambor, assegure-se de que ela ultrapasse a camada de tinta para garantir o contato direto com o metal.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o equipamento armazenado em local seguro e livre de excesso de peso, de modo a evitar danos à sua estrutura. Proteja-o contra intempéries e armazene-o de maneira que o cabo e o terminal olhal não sejam danificados, garantindo sua prontidão para uso futuro.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📱 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com

CNPJ: 09.145.598/0001-81