


**FICHA TÉCNICA**



## GARRA ESD NR10 COM MORDENTE

A Garra ESD NR10 com Mordente é usada para aterrar bombonas plásticas e Big Bags (FIBC) durante a transferência de líquidos inflamáveis, garantindo a segurança ao dissipar eletricidade estática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO:

- ESD1096** – Garra ESD NR10 com mordente (AIRCRAFT/FIBC) sem cabo;
- ESD1097** – Garra ESD NR10 com mordente (AIRCRAFT/FIBC) cabo espiral verde 1,5m e terminal olhal 10mm;
- ESD1098** – Garra ESD NR10 com mordente (AIRCRAFT/FIBC) cabo espiral verde 3m e terminal olhal 10mm;
- ESD1099** – Garra ESD NR10 com mordente (AIRCRAFT/FIBC) cabo espiral verde 6m e terminal olhal 10mm.

### DADOS TÉCNICOS:

- Corpo: Alumínio fundido;
- Mordentes de contato: Aço inox;
- Acabamento: Terminal olhal 10mm.

### INSTRUÇÃO DE USO:

Para utilizar a Garra ESD NR10 com Mordente corretamente, pressione o corpo da garra para abrir os mordentes e conecte-os à estrutura metálica do dispositivo a ser aterrado. Certifique-se de fixar o terminal olhal da garra à sua haste. Durante a transferência de líquidos inflamáveis, garanta que todos os recipientes envolvidos estejam no mesmo potencial elétrico, assegurando assim a dissipação eficiente da eletricidade estática.

### ARMAZENAMENTO:

Mantenha o equipamento armazenado em local seguro, livre de excesso de peso que possa danificar sua estrutura. Proteja-o contra intempéries e armazene-o de maneira que os mordentes e o terminal olhal não sejam danificados, garantindo sua prontidão para uso futuro.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📞 **WhatsApp:** 11-94447-4840

