

FICHA TÉCNICA



Kit Vassoura ESD com Coletor

A tecnologia ESD impede a geração de energia estática durante o uso, assegurando um ambiente seguro.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD2109 – Vassoura ESD kit limpeza incluindo coletor condutivo.

DADOS TÉCNICOS:

- Material: PP Condutivo Permanente;
- Resistência de superfície: 10^5 - 10^6 ohms;
- Carregamento triboelétrico: inferior a 100V;
- Cor: Preto;
- Comprimento do cabo da vassoura: 90mm;
- Altura: 50,8 mm (2");
- Largura: 50,8 mm (2");
- Espessura das cerdas: 0,40 mm (0,016");
- Haste de alumínio: 900 mm (35");
- Dimensão padronizada;
- Vassoura: 600 mm (A);
- Cerdas: 110 mm (A) x 200 mm (L) x 25 mm (ESP).

INSTRUÇÃO DE USO:

Utilize a vassoura para realizar a limpeza da área desejada, efetuando movimentos suaves e contínuos para remover poeira, partículas e demais resíduos de forma eficiente. Seu uso garante uma limpeza segura em ambientes sensíveis, sem a geração de energia estática, contribuindo para a proteção de componentes eletrônicos e áreas protegidas contra descargas eletrostáticas (EPA).

Após a utilização, fixe o cabo da vassoura ao coletor utilizando o sistema de encaixe apropriado, facilitando o armazenamento, mantendo o conjunto organizado e pronto para o próximo uso.

ARMAZENAMENTO:

Recomenda-se armazenar o equipamento em local limpo, seco, arejado e protegido contra impactos, umidade, incidência direta de luz solar e exposição a produtos químicos ou agentes corrosivos que possam comprometer sua integridade estrutural e seu desempenho. Mantenha a vassoura em posição adequada, evitando deformações nas cerdas e danos ao cabo. O armazenamento correto contribui para prolongar a vida útil do equipamento, preservar sua eficiência durante o uso e garantir que suas propriedades antiestáticas permaneçam adequadas para aplicações em áreas sensíveis à eletricidade estática.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📞 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com