

FICHA TÉCNICA



VASSOURA CONDUTIVA ESD

A Vassoura Condutiva ESD é ideal para limpeza de tachos, tambores e uso geral, garantindo segurança em ambientes sensíveis à eletricidade estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2144 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 280mmx48mm (cerdas 70mm);

ESD2145 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 400mmx60mm (cerdas 55mm);

ESD2146 – Vassoura ESD Condutiva (Somente a Base sem o Cabo) 500mmx60mm (cerdas 55mm).

Opcional: Pode ser fornecido com os modelos de cabos abaixo:

ESD2140 – Cabo Rosqueável 1300mmx32mm;

ESD2141 – Cabo Rosqueável 1500mmx32mm;

ESD2142 – Cabo Rosqueável 1700mmx32mm;

ESD2143 – Cabo Rosqueável 2800mmx32mm (telescópico).

DADOS TÉCNICOS

- Vassoura ESD (somente a base, sem o cabo);
- Cerdas de nylon antiestático;
- Material: Antiestático injetado condutivo permanente $10E5$ Ohms/sq;
- Exclusivo para uso em atmosferas EX;
- Lote mínimo: 06 peças por caixa da medida escolhida.

INSTRUÇÃO DE USO

Utilize a vassoura para remover sujeira em superfícies como chão, tachos, tambores e outras aplicações de limpeza. É segura para uso em áreas EX devido às propriedades condutivas do polipropileno, que evitam a geração de faíscas por atrito. Armazene a vassoura em um local fresco e arejado, protegida da luz solar direta para evitar o ressecamento do material e garantir sua durabilidade e eficácia contínua.

ARMAZENAMENTO

Armazene a vassoura em um local fresco e arejado, protegida da luz solar direta para evitar o ressecamento do material e garantir sua durabilidade e eficácia contínua.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

