

FICHA TÉCNICA



PULSEIRA ESD

Utilizada em linhas de produção, manutenção e processos que envolvam manuseio de dispositivos sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3722 - PULSEIRA ESD ELASTICA SEM O FIO

DADOS TÉCNICOS:

- Resistor 1 Mega ohm;
- Ajustável no pulso;
- 1 Pulseira extra;
- Possui placa de inox na parte interna da pulseira;
- Cor: Azul;
- Normas ANSI/ESD S1.1. e JESD 625;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÃO DE USO:

A utilização da pulseira antiestática sem fio, é muito simples: basta usar o bracelete, ajustá-lo confortavelmente no seu pulso e frequentemente encostar o parafuso que fica sobre a parte plástica em um sistema de aterramento criado na área.

ARMAZENAMENTO:

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.