

## FICHA TÉCNICA



## Pulseira ESD Sem Fio

Utilizada em linhas de produção, manutenção e processos que envolvam manuseio de dispositivos sensíveis a energia estática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

ESD3722 - PULSEIRA ESD ELASTICA SEM O FIO

### DADOS TÉCNICOS

- Resistor 1 Mega ohm;
- Ajustável no pulso;
- 1 Pulseira extra;
- Possui placa de inox na parte interna da pulseira;
- Cor: Azul;
- Normas ANSI/ESD S1.1. e JESD 625;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque a pulseira em um dos pulsos.
- Ajuste a cinta para que fique confortável e firme.
- A parte interna condutiva deve permanecer em contato com a pele.
- Certifique-se de que a pulseira não esteja folgada.
- O contato adequado com a pele é fundamental para o desempenho do produto.
- Use a pulseira ao trabalhar com placas eletrônicas, circuitos integrados, sensores e outros dispositivos sensíveis à eletricidade estática.

### ARMAZENAMENTO

Manter o material em lugar fresco e arejado, longe de contato direto de luz solar para evitar ressecamento do material.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com)  Telefone: 11-3370-3003  WhatsApp: 11-94447-4840

