



Removedor Concentrado ESD

O Removedor de Ceras Concentrado Pisos Laminados e Vinílicos pode ser diluído em até 10 partes de água, conferindo maior economia e eficiência na operação.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD8030 – REMOVEDOR DE CERA CONCENTRADO GALAO COM 5 LITROS

DADOS TÉCNICOS

- Cabo espiral: 1,5 m; -
- Diâmetro garra jacaré: 4mm;
- Resistor 1 Mega ohm;
- Ajustável no pulso;
- Plug banana com garra jacaré adaptável;
- Possui placa de inox na parte interna da pulseira;
- Cor: Azul;
- Normas ANSI/ESD S1.1. e JESD 625;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1

INSTRUÇÕES DE USO

OBRIGATORIAMENTE, fazer um teste prévio em uma área isolada próxima a parede de no máximo 30 cm² para verificar a inexistência de quaisquer reações sobre a superfície aplicada. É necessário o uso de luvas e botas para evitar qualquer contato com a pele. Varrer ou aspirar bem a área, aplicar o removedor diluído só com água na proporção ideal, de acordo com o acumulo de ceras ou sujeiras. Espalhar o produto diluído sobre o piso utilizando um pulverizador, sempre em pequenas áreas (2m²) sem deixar encharcar o piso e deixe agir por aproximadamente 5 minutos. Esfregue o piso com cuidado, com o auxílio de um pano, fibra ou bucha macia até perceber que a sujeira foi dissolvida, limpe os resíduos da cera ou sujeira que ficaram no pano, fibra ou bucha macia em água limpa e seque o piso. Não deixar o Removedor secar sem antes removê-lo totalmente. Repita a operação até que o piso fique isento de cera. Se for aplicar cera no piso após a remoção, aguarde 1 dia para aplicar uma nova camada

ARMAZENAMENTO

- Armazene o removedor de cera em local seco, arejado e longe do sol ou fontes de calor;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais, sempre na embalagem original bem fechada;
- Evite contato com alimentos e conserve o rótulo visível com as informações do produto

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

