

Macacão Padrão Sala Limpa

FICHA TÉCNICA



Indicado para ambientes sala limpa, cabines de pintura ou processos industriais que necessitam de proteção contra descargas eletrostáticas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD3780 - MACACAO PADRAO COLORE SALA LIMPA AZUL MARINHO TAM M

ESD3781 - MACACAO PADRAO COLORE SALA LIMPA AZUL MARINHO TAM G

ESD3782 - MACACAO PADRAO COLORE SALA LIMPA AZUL MARINHO TAM GG

DETALHES:



Punho de algodão dissipativo



Zíper frontal



Tira de aterramento lado direito
(porta crachá)

DADOS TÉCNICOS:

- Composição do tecido: 98% Poliéster e 2% Fibra de Carbono;
- Filamentos Condutivo;
- Modelo: Sala Limpa;
- Tamanho: PP ao EXG;
- Cores: Branco, Amarelo, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho Black, Cinza, Verde e Vermelho

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM:


- Utilizar água fria
- Separar peças coloridas de brancas;
- Verifique se o zíper está fechado;
- Coloque todas as peças do mesmo tecido juntas. Se tiver dúvidas verifique as etiquetas. Isto evita que apareçam bolinhas;
- Use sabão neutro e dissolve-o completamente na água antes de colocar as roupas;
- Escolha o modo de lavar para peças no dia a dia da máquina;
- Não deixar a máquina torcer o macacão para facilitar a passagem e conservar as fibras do tecido por mais tempo;
- Dê preferência para secar o macacão à sombra e do avesso;
- Não use cabides para pendurar a blusa;
- Utilizar ferro na temperatura média;

ARMAZENAMENTO:

Poderá ser guardado em armários de metal ou de madeira.

TABELA DE MEDIDAS:

TABELA BÁSICA DE MEDIDAS		PP	P	M	G	GG	EXG
ITENS	Numeração Tolerâncias						
Tórax	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	56	60	64	68	70	72
Entre pernas c/ barra	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	69	72	74	75	77	79
Entre pernas c/ punho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	74	77	79	80	82	84
Manga Longa c/ barra	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	77	78	84	86	88	85
Manga Longa c/ punho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	82	83	89	91	93	90
Comprim. Total da peça c/ barra	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	1,48	1,5	1,52	1,56	1,57	1,59
Comprim. Total da peça c/ punho	De -1 1/2 a + 2 1/2 cm	1,53	1,55	1,57	1,61	1,62	1,64



Todas as medidas devem ser tomadas com o macacão fechado sobre uma base fixa, e lembrando que as medidas informadas podem ter variações, com tolerância de 1,5 a 2,0 cm.