

FICHA TÉCNICA



ADAPTADOR ESD PARA TESTE DE GARRAS DE ATERRAMENTO COM PULSEIRA.

Adaptador ESD para teste de garras com pulseira, garantindo conexão segura e medições precisas conforme normas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD7064 - Adaptador ESD para teste de garras com pulseiras

DADOS TÉCNICOS:

- Corpo: Cobre;
- Comprimento: 99mm;
- Largura: 25mm.



INSTRUÇÃO DE USO:

Conecte o adaptador ao testador de pulseiras, inserindo o conector banana no local indicado. Em seguida, verifique se a conexão entre o adaptador, a garra ESD NR10, a pulseira (no pulso do colaborador) e o testador está firme. Ligue o equipamento conforme as instruções do fabricante e realize o teste para validar a conexão da garra e a integridade da pulseira. Siga sempre as orientações do fabricante para garantir segurança e precisão.

Nota: Inspeção regularmente o adaptador quanto à integridade física e elétrica, assegurando seu uso seguro e conforme as normas aplicáveis.

ARMAZENAMENTO:

Certifique-se de que o adaptador esteja limpo e seco antes de armazenar, evitando acúmulo de poeira ou contaminantes que possam afetar seu desempenho. Proteja o adaptador contra danos físicos, como impactos e quedas, para preservar sua funcionalidade. Armazene o aparelho testador de pulseiras em um ambiente com temperatura estável e livre de umidade excessiva, evitando exposição direta à luz solar intensa. Mantenha as conexões do adaptador seguras e corretas. Seguindo essas orientações, você assegura que o adaptador ESD seja armazenado de maneira segura e estável, pronto para ser utilizado com eficiência quando necessário.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

