

FICHA TÉCNICA



CAPA PARA CADEIRA ESD

Utilizado para proteção de cadeiras ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD3308 - CAPA ESD PARA CADEIRA AZUL MARINHO;
ESD3512 - CAPA ESD PARA CADEIRA CINZA MODELO PADRÃO.

DADOS TÉCNICOS

- Material feito em tecido condutivo;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: ANSI/ESD S541;
- Composição do tecido: 98% Poliéster e 2%;
- Fibra de Carbono;
- Filamentos Condutivo;
- Modelo: Capa para cadeira ESD;
- Tamanho Único.

INSTRUÇÃO DE USO

- Utilizar água fria e separe as peças coloridas das brancas;
- Verifique se o zíper está fechado;
- Coloque todas as peças do mesmo tecido juntas;
- Se tiver dúvidas verifique as etiquetas;
- Use sabão neutro e dissolve-o completamente na água antes de colocar as roupas;
- Escolha o modo de lavar para peças no dia a dia da máquina;
- Não deixar a máquina torcer o macacão para facilitar a passagem e conservar as fibras do tecido por mais tempo;
- Dê preferência para secar o macacão à sombra e do avesso;
- Não use cabides para pendurar a blusa;
- Utilizar ferro na temperatura média.

ARMAZENAMENTO

longe da sujeira e da umidade. Os tecidos devem ser armazenados em local seco, longe da luz solar e protegidos da sujeira, evitando que sejam danificados.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com