



COLETOR/LIXEIRA + KIT COM VASSOURA ESD

Ideal para indústrias como eletrônica, automotiva, aeroespacial, farmacêutica e tecnologia, a lixeira ESD com tampa e rodízios protege componentes sensíveis contra descargas estáticas, oferece mobilidade e organização em ambientes que exigem controle de contaminação e segurança.

Coletor/lixeira + Kit com vassoura ESD é ideal para uso em ambientes industriais que exigem controle de eletricidade estática e organização e limpeza eficiente de resíduos.

CÓDIGO:

- ESD2225** - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 60L COM TAMPA E RODIZIO 440MM (C) X 310MM (L) X 755MM (ALT)
- ESD2226** - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 120L COM TAMPA E RODIZIO 480MM (C) X 550MM (L) X 940MM (ALT)
- ESD2227** - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 240L COM TAMPA E RODIZIO 580MM (C) X 730MM (L) X 1006MM (ALT)
- ESD2109** - VASSOURA ESD KIT LIMPEZA INCLUINDO COLETOR CONDUTIVO

DADOS TÉCNICOS:

- ESD2225 - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 60L COM TAMPA E RODIZIO 440MM (C) X 310MM (L) 755MM (ALT)**
 - Volume: **60 Litros**;
 - Formato: Quadrado;
 - Cor: Black ESD;
 - Resistencia de superfície: entre 10^6 e 10^9 Ohms/square;
 - Carregamento tribo-elétrico: menor que 100V;
 - Tamanho: 440*310*755mm.
- ESD2226 - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 120L COM TAMPA E RODIZIO 480MM (C) X 550MM (L) X 940MM (ALT)**
 - Volume: **120 Litros**;
 - Formato: Quadrado;
 - Cor: Black ESD;
 - Resistencia de superfície: entre 10^6 e 10^9 Ohms/square;
 - Carregamento tribo-elétrico: menor que 100V;
 - Tamanho: 480*550*940mm
- ESD2227 - CESTO DE LIXO ESD CONDUTIVO 240L COM TAMPA E RODIZIO 580MM (C) X 730MM (L) X 1006MM (ALT)**
 - Volume: **240 Litros**;
 - Formato: Quadrado;
 - Cor: Black ESD;
 - Resistencia de superfície: entre 10^6 e 10^9 Ohms/square;
 - Carregamento tribo-elétrico: menor que 100V;
 - Tamanho: 580*730*1006mm
- ESD2109 - Vassoura ESD kit limpeza incluindo coletor condutivo**
 - Material: PP Condutivo Permanente
 - Resistência de superfície: 10^5 - 10^6 ohms
 - Carregamento triboelétrico: inferior a 100V.
 - Cor: Preto
 - Comprimento: 203,2 mm (8")
 - Altura: 50,8 mm (2")
 - Largura: 50,8 mm (2")
 - Espessura das cerdas: 0,40 mm (0,016")
 - Haste de alumínio: 900 mm (35")
 - Dimensão padronizada:
 - Vassoura: 600 mm (A)
 - Cerdas: 110 mm (A) x 200 mm (L) x 25 mm (ESP)

INSTRUÇÃO DE USO:

Posicionamento:

- Coloque a lixeira em uma superfície plana e estável, preferencialmente em pisos lisos.

Descarte de Resíduos:

- Use apenas para resíduos compatíveis com ambientes ESD.
- Abra a tampa manualmente ou com o pedal (se disponível) e evite sobrecarregar.

Mobilidade:

- Empurre suavemente para movimentar, utilizando os rodízios. Cuidado em superfícies irregulares.

Limpeza:

Limpe com pano úmido e detergente neutro. Evite produtos químicos agressivos.

Precauções:

- Não descarte materiais inflamáveis ou corrosivos.
- Mantenha longe de fontes de calor e verifique o estado dos rodízios e dobradiças periodicamente.

Esvaziamento:

- Remova os resíduos regularmente, utilizando sacos de lixo adequados.

ARMAZENAMENTO:

Armazene em local seco, fresco e bem ventilado, longe de fontes de calor ou umidade excessiva.