

## FICHA TÉCNICA



## DISPENSER ESD ANTIESTÁTICO 250ML

Utilizado para aplicação de produtos químicos, em áreas sensíveis a energia estática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

ESD2024 - Dispenser ESD antiestático 200ML

### DADOS TÉCNICOS

- Tampa: Com válvula embutida;
- Cor: Azul;
- Capacidade: 200 ml; I Resistividade Elétrica:  $< 1 \times 10^9 \Omega$ ;
- Normas: Atende aos requisitos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

### INSTRUÇÃO DE USO

Utilize o dispenser ESD para facilitar o manuseio de líquidos, como álcool isopropílico, em ambientes sensíveis à energia estática. Abra a tampa com válvula embutida para dosar o produto de maneira controlada, evitando desperdícios e garantindo a segurança durante o uso.

### ARMAZENAMENTO

Armazene o dispenser ESD em local fresco e arejado, longe da luz solar direta, para evitar o ressecamento do material. Mantenha a tampa bem fechada quando não estiver em uso para preservar a funcionalidade da válvula de segurança.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com)  Telefone: 11-3370-3003  WhatsApp: 11-94447-4840

