

**FICHA TÉCNICA**



**DISPENSER ESD  
PULVERIZADOR COM  
GATILHO SPRAY FRASCO**

ideal para ser utilizado em áreas industriais, laboratórios de eletrônica e linhas de montagem, onde a proteção contra ESD é fundamental para garantir a integridade dos produtos e equipamentos.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

**CÓDIGO**

**ESD2218** - Dispenser ESD pulverizador com gatilho spray frasco 250 ML

**ESD2219** - Dispenser ESD pulverizador com gatilho spray frasco 500 ML

**DADOS TÉCNICOS**

- Pulverizador com gatilho Spray;
- Cor: Azul;
- Capacidade do Dispenser maior: 500 ML;
- Capacidade do Dispenser menor: 250 ML;
- Resistividade Elétrica:  $< 1 \times 10^9 \Omega$ ;
- Normas: Atende aos requisitos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

**INSTRUÇÃO DE USO**

Para usar o Dispenser ESD pulverizador com gatilho spray frasco, encha o frasco com o líquido desejado, feche a tampa e ajuste o bico (se disponível) para o tipo de spray. Segure o dispenser, aponte o bico para a superfície e pressione o gatilho para pulverizar. Após o uso, limpe o bico e armazene o frasco na posição vertical, em local fresco e seco, com a tampa fechada. Em ambientes ESD, siga as normas de proteção eletrostática.

**ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado com a tampa bem fechada, na posição vertical (bico para cima), em local fresco, seco e longe de calor ou luz solar direta. Em ambientes sensíveis a ESD, guarde-o em áreas ou embalagens protegidas. Evite contato com produtos químicos agressivos e, antes de armazenar por longos períodos, limpe o bico para evitar ressecamento ou entupimento. Isso garante a preservação do material e a durabilidade do produto

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840