

FICHA TÉCNICA



CONJUNTO DE ELETRODOS PARA USO COM O MEGOMETRO DIGITAL (2 ELETRODOS)

O conjunto de eletrodos foi desenvolvido para testes de resistência de isolamento com megômetros digitais, garantindo medições mais precisas e seguras em superfícies e equipamentos condutivos.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD7084 - CONJUNTO DE ELETRODOS PARA USO COM O MEGOMETRO DIGITAL (2 ELETRODOS)

DADOS TÉCNICOS

- 2 eletrodos condutivos de alta qualidade;
- Conectores padrão para fácil acoplamento aos cabos do megômetro;
- Estrutura robusta e resistente para uso em ambientes industriais e ESD.

INSTRUÇÃO DE USO

- Conecte os eletrodos aos cabos do megômetro, utilizando os conectores apropriados (geralmente plug banana);
- Posicione os eletrodos sobre a superfície a ser testada (piso, bancada, EPI, etc.), conforme a norma ou procedimento técnico adotado;
- Aplique leve pressão sobre os eletrodos para garantir bom contato com a superfície;
- Ligue o megômetro e selecione a função de teste de resistência de isolamento ou continuidade, conforme o objetivo da medição;
- Aguarde o tempo de estabilização da leitura e registre o valor obtido;
- Após o teste, desligue o equipamento e desconecte os eletrodos com cuidado.

Recomendações de Segurança

- Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);
- Certifique-se de que o local esteja livre de tensão elétrica;
- Não use eletrodos danificados ou com conectores frouxos.

ARMAZENAMENTO

- Ambiente seco e limpo;
- Guarde os eletrodos em local livre de umidade para evitar oxidação e desgaste dos terminais condutivos;
- Protegido de impactos Armazene os eletrodos em estojo rígido ou embalagem original para evitar amassamentos ou danos aos conectores;
- Temperatura controlada;
- Mantenha em local com temperatura entre 10 °C e 30°C, longe da exposição solar direta ou fontes de calor;
- Evite contato com produtos químicos;
- Não deixe os eletrodos próximos a solventes, óleos ou materiais corrosivos;
- Organização Sempre limpe e seque os eletrodos após o uso antes de guardá-los, garantindo maior vida útil e precisão nas próximas medições.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840

