

FICHA TÉCNICA



Cadeira ESD em espuma PU (10⁴-10⁹ Ω) com apoio de braços.

Indicada para uso em ambientes controlados (áreas EPA), prevenindo descargas eletrostáticas que podem danificar componentes sensíveis.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD30838 - CADEIRA ESD ESPUMA PU RESISTÊNCIA 10E4-10E9 C/ APOIO DE BRACO ALT. MIN. 500MM X MAX. 680MM E RODÍZIOS

DADOS TÉCNICOS

- Material: Espuma PU condutiva;
- Resistência elétrica: 10⁴ a 10⁹ ohms;
- Dimensão do assento: 460 x 425 mm;
- Dimensão do encosto: 410 x 310 mm;
- Altura ajustável: 500 mm a 680 mm;
- Rodízios: 05 rodízios ESD;
- Apoio de braços: Ajustável;
- Mecanismo: Backsystem com ajuste por alavanca.

INSTRUÇÃO DE USO

Desenvolvida para utilização em áreas EPA, onde é necessário o controle de descargas eletrostáticas. Deve ser utilizada em conjunto com sistemas adequados de aterramento.

USO CORRETO

- Manter postura ereta com as costas apoiadas no encosto;
- Utilizar os apoios de braço para maior conforto;
- Evitar sentar nas bordas ou inclinar a cadeira.

PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS (ESD)

- Resistência entre 10⁴ e 10⁹ ohms, adequada para dissipação eletrostática;
- Utilizar sobre piso condutivo ou sistema de aterramento;
- Recomenda-se o uso de calçados ou acessórios ESD.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpar com pano úmido e detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos ou solventes;
- Evitar exposição a altas temperaturas e produtos químicos.

ARMAZENAMENTO

- Manter em local seco, limpo e coberto
- Evitar umidade, poeira e exposição solar direta
- Não empilhar ou aplicar peso excessivo
- Armazenar preferencialmente na posição de uso
- Para longos períodos, realizar limpeza prévia
- Manter em ambiente compatível com áreas controladas

CADEIRA ERGÔNOMICA DE OFICINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES

Cadeira de oficina de alta qualidade, resistente, com base de metal cromado, anel de descanso de pé, encosto e assento ergonômicos e rodízios ESD (Antiestáticos).



ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840

